



Teknisk informasjon

Produktspekter	Rapstrap
Produkt eller type komponent	Releasable cable tie
Monteringsmetode	Clamped
Farge	Sort

Komplementær

Maksimal belastning	10 kg
Bundle size	> 80 mm < 5 mm
Materiale	Polyurethane elastomer
User manual language	Dansk Norsk Svensk Finnish
Tykkelse	1,25 mm
Lengde	300 mm
Bredde	10 mm
Antall pr. sett	Sett á 24
Forpakning	Plastic bag with eurohole

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C ubelastet -68 °C sprø punkt
Flammehemming	HB i samsvar med UL 94
Miljøegenskaper	Limited resistance to prolonged UV exposure

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,6 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	35,0 cm
Package 1 Weight	76,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	26 cm
Pakke 2 Bredde	36 cm
Pakke 2 Lengde	42 cm
Pakke 2 Vekt	15,554 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------