



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Single cable wing
Tilgjengelig utstyr	With nail plug
Enhet søknad	Kabelinstallasjon one side
Fargenyanse	Mørkegrå
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Antall kabler	6 x 0...12 mm: one side
Praktisk lastekapasitet	30 N
Materiale	Cable wing: PA (polyamide) Nail plug: PA (polyamide) Nail: stål galvanisert
Høyde	23 mm
Bredde	20 mm
Dybde	130 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Miljøegenskaper	Tåler ekstrem temperatur Høy UV resistans

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	2,0 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	19,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months