



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	3,5 mm
Maksimal innstramming diameter	36 mm
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 180 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	150 mm
Bredde	3,6 mm
Vekt	0,062 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,12 cm
Pakke 1 Bredde	0,36 cm
Pakke 1 Vekt	15 cm
Package 1 Weight	0,62 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	CN
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder