



#### Teknisk informasjon

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Product range        | Thorsman   |
| Product type         | Cable tie  |
| Colour               | Natural    |
| Quantity per package | Sett á 100 |

#### Komplementær

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Minimum tightening diameter    | 3,5 mm                           |
| Maksimal innstramming diameter | 103,5 mm                         |
| Brukervilkår                   | Innendørs                        |
| Resistance to tearing          | Resistance to tearing: 230 N     |
| Materiale                      | PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised |
| Lengde                         | 370 mm                           |
| Bredde                         | 4,8 mm                           |
| Vekt                           | 0,227 kg                         |
| Marked                         | Komersielle bygninger            |

#### Miljø

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Miljødata                  | Brannmotstand needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5 |
| Flammehemming              | Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2                         |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...85 °C                                                  |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,1 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 0,5 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 37 cm    |
| Package 1 Weight         | 2 g      |
| Enhetstype pakke 2       | BAG      |
| Antall enheter i pakke 2 | 100      |
| Pakke 2 Høyde            | 3,5 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 14 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 49 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 246 g    |
| Enhetstype pakke 3       | CAR      |
| Antall enheter i pakke 3 | 3500     |
| Pakke 3 Høyde            | 40 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 12 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 9,106 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|