



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Produktspekter	Thorsman installation material
Product type	Cable tie
Colour	Klar
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	3 mm
Maksimal innstramming diameter	27 mm
Brukervilkår	Innendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 80 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	120 mm
Bredde	2,5 mm
Tykkelse	1,1 mm
Vekt	0,031 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	21 cm
Package 1 Weight	37,2 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	7 cm
Pakke 2 Bredde	50 cm
Pakke 2 Lengde	70 cm
Pakke 2 Vekt	3,77 kg
Enhetstype pakke 3	S35
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	15 cm

Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	8,32 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------