



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Produktspekter	Thorsman installation material
Product type	Cable tie
Colour	Klar
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	8,5 mm
Maksimal innstramming diameter	163,5 mm
Brukervilkår	Innendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 800 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	550 mm
Bredde	8,8 mm
Tykkelse	1,8 mm
Vekt	0,850 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,4 cm
Pakke 1 Bredde	20 cm
Pakke 1 Vekt	70 cm
Package 1 Weight	904 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	13 cm
Pakke 2 Bredde	28,5 cm
Pakke 2 Lengde	76,5 cm
Pakke 2 Vekt	10,04 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	280
Pakke 3 Høyde	105 cm

Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	295,82 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------