



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman installation material
Product type	Selvklebende basis
Colour	Klar
Quantity per package	100 stk

Komplementær

Produsert i	For 4,8 mm maksimal tie bredde
Brukervilkår	Innendørs
Festemetode	Lim
Materiale	PA (polyamide) 6.6
Høyde	28,0 mm
Bredde	28,0 mm
Dybde	6,4 mm

Miljø

Miljødata	Brannmotstand 30 s conforming to EN 62275
Flammehemming	Selvslukkende
Omgivelsestemperatur drift	-30...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,000 cm
Pakke 1 Vekt	20,000 cm
Package 1 Weight	177,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,073 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	720
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	161,500 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------