



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produkt eller type komponent	Floodlight
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bolig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	20 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,7
Fargegjengivelse	R _a =80
Lysstrøm	2000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargetemperatur	4000 K
Fargetone	Sort
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse F
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	163,4 mm
Bredde	121,4 mm
Dybde	26,0 mm
Vekt	530 g

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK05
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,2 cm
Pakke 1 Bredde	17,2 cm
Pakke 1 Vekt	17,2 cm
Package 1 Weight	560 g

Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	11,641 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	198,256 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years
---------	---------