



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produkt eller type komponent	Floodlight
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bolig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	150 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Lysstrøm	18000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargetemperatur	6500 K
Fargetone	Sort
Tilgjengelig utstyr	Sensor
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	342,0 mm
Bredde	278,0 mm
Dybde	61,0 mm
Vekt	4,05 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK06
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11 cm
Pakke 1 Bredde	32,4 cm
Pakke 1 Vekt	40 cm

Package 1 Weight	4,542 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	10,518 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	96,144 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 years
---------	---------