



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produkt eller type komponent	Floodlight
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bolig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	200 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Lysstrøm	24000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargetemperatur	6500 K
Fargetone	Sort
Tilgjengelig utstyr	Sensor
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	342,0 mm
Bredde	278,0 mm
Dybde	61,0 mm
Vekt	4,9 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK06
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,6 cm
Pakke 1 Bredde	34,2 cm
Pakke 1 Vekt	42,4 cm

Package 1 Weight	5,524 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	12,47 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	111,76 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 years
---------	---------