



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produkt eller type komponent | Utvendig hjørne  |
| Antall pr. sett              | 1 del            |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010) |

### Komplementær

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Kanaldimensjoner | 100 x 63 mm        |
| Kanalmateriale   | Plast<br>Aluminium |
| Materiale        | PC/ABS             |
| Lengde           | 115 mm             |
| Høyde            | 105 mm             |
| Bredde           | 115 mm             |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP40        |
| IK beskyttelsesklasse      | IK07        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 9,6 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 12,8 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 16 cm   |
| Package 1 Weight         | 98 g    |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Garantiperiode

Garanti

18 months