



### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Antall pr. sett	1 del
Fargetone	Hvit ( RAL 9010)

### Komplementær

Kanaldimensjoner	120 x 63 mm
Kanalmaterial	Aluminium Plast
CMS inst produktet legge info	Justerbar
Materiale	PC/ABS
Lengde	150 mm
Høyde	129 mm
Bredde	150 mm

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,7 cm
Pakke 1 Bredde	17 cm
Pakke 1 Vekt	20,1 cm
Package 1 Weight	168 g

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

---

Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

---

## Garantiperiode

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---