



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Kabel
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	1 del

Komplementær

Produsert i	Schneider tjeneste bokser
Type kabel	S05Z1A7Z1-F3G1.5
Interface	Wieland kvinne med pin side jord
Kabelisolasjonsmateriale	PA (polyamide)
Kabelens ytre diameter	10,2 mm
Kabellengde	5 m
Høyde	50 mm
Bredde	30 mm

Miljø

Operating temperature	-25...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,000 cm
Pakke 1 Bredde	38,000 cm
Pakke 1 Vekt	29,000 cm
Package 1 Weight	507,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	20,000 cm
Pakke 2 Bredde	38,000 cm
Pakke 2 Lengde	29,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,608 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	23,716 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------