



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Produkt eller type komponent	USB-lader + stikkontakt
Additional information	2 m power cable
Type boks	Desk
Enhetens utseende	Komplett produkt
Colour	Antrasitt
Uttak standardavvik	Schuko

Komplementær

Type USB-strømforsyning	USB type A
Monteringsmetode	Innfelt montering
Number of socket	1 x 16 A
Utgangsspenning	5 V 3.1 A DC
Product material	PC (polykarbonat)
Diameter	60 mm
Tykkelse	10...50 mm
Størrelse	Festeramme: XS
Høyde	63 mm
Bredde	84 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,5 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	484,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,408 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	107,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	85,396 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------