



Teknisk informasjon

Produktspekter	Unica System+
Serie	Unica
Product type	Kabel
Colour	Hvit

Komplementær

Produsert i	Power unit Modular unit
Type kabel	Power supply cable
Monteringsmetode	Plugg inn
Type konnektor	2-pole plug Schuko Fransk/Tysk
Interface	GST 18i3 hun
Rating	16 A på 250 V AC 50...60 Hz
Ledermaterial	Stål
Kabelisolasjonsmateriale	PA (polyamide)
Monteringsposisjon	Vinklet
Kabelens ytre diameter	10,3 mm
Antall kabler	3 kabel (kabler) 2,5 mm ²
Kabellengde	6 m
Høyde	55 mm
Bredde	38 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	28,0 cm
Pakke 1 Vekt	28,0 cm
Package 1 Weight	970,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	9,182 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------