



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Product type	Stikkontakt
Applikasjon	Stikkontakter
Installasjonssystem	Gulvboks
Gulvtype	Hevet gulv I-hulromgulv Hollow core floor
Form på gulvboks	Rund
Colour	Grå
Standard plugg	Schuko

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Kompatibilitet	monteringsbokser
Størrelse	Kapsling: XS
Montering av enhet	Gulvmontert
Festemetode	Med 2 skruer
Mulige funksjoner	Cover opening up to 180°
Product material	Rustfritt stål børstet overflate
Høyde	43 mm
Bredde	90 mm
Dybde	90 mm

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08
IP-grad	IP44
Marked	Commercial Office School

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,800 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	11,500 cm
Package 1 Weight	186,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,874 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	720
Pakke 3 Høyde	105,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	155,976 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------