



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Product type	Gulvboks
Applikasjon	Stikkontakter
Installasjonssystem	Gulvboks
Gulvtype	Hevet gulv I-hulromgulv Hollow core floor
Form på gulvboks	Rektangulær
Colour	Grå

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Kompatibilitet	Unica outlet - 45 mm x 45 mm Unica outlet - 45 mm x 90 mm
Størrelse	Kapsling: L
Montering av enhet	Gulvmontert
Festemetode	Klipses på Strain relief
Product material	Plast børstet overflate
Høyde	70 mm
Bredde	200 mm
Dybde	275 mm

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08
IP-grad	IP24
Marked	Commercial Office School

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,200 cm
Pakke 1 Vekt	31,000 cm
Package 1 Weight	1,638 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,270 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	84
Pakke 3 Høyde	105,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	158,240 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------