



Teknisk informasjon

Serie	CYB
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Hvit
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemetode	Med skruer Med hurtigkobling
Forpakning	Flyt-pack
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
Strømforbruk i w	0,075 W
Nominell effekt	12 W
Effektforbruk	12 W
Levetid timer	30000 t 12 W
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	137,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,4 cm
Pakke 2 Bredde	38,5 cm
Pakke 2 Lengde	18,8 cm
Pakke 2 Vekt	1,51 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	18,5 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	4,94 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------