



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Stikkontakt
Colour	Grå (RAL 7043)
Tilgjengelig utstyr	Merkelapp Vindu for merkeskilt
Quantity package 1 / unit	Sett á 1

Komplementær

Interface	OSI
Hole pattern	45° jordklemme
Number of socket	2 sidejord - lukket
Festemetode	Klipeses på
Product material	PC/ABS
Lengde	40 mm
Høyde	50 mm
Bredde	100 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	12 cm
Package 1 Weight	120 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months