



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Produkt eller type komponent	Sentralplate
Applikasjon	Installasjon
Enhetens utseende	Flat
CMS inst produktet legge info	Med støvdeksel
Fargetone	Mørkegrå
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Merkelapp Merkelapprute Montageramme
Festemetode	Klipses på: foran åpningen
Antall uttak	2
Tilkoblingstype	RJ45
Produktkompatibilitet	LexCom
[Ue] merkespenning	250/400 V AC på 16 A
Materiale	PC/ABS
Lengde	30 mm
Høyde	50 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
----------------------------	------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,1 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Vekt	5 cm
Package 1 Weight	0,001 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months