



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Kabelklemme
Additional information	Umontert
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	10 stk.

Komplementær

Interface	GST 15i5 hun
Rating	16 A - 250/400 V
Product material	PA (polyamide)
Tilkoblinger	Skrutilkopling
Suitable for	0,5...2,5 Mm ² , 7,8...13,5 mm, fin strandet 0,5...2,5 mm ² , 7,8...13,5 mm, stiv
Lengde	78 mm
Høyde	15 mm
Bredde	32 mm


Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,6 cm
Pakke 1 Brekke	3,3 cm
Pakke 1 Vekt	6,8 cm
Package 1 Weight	22 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,5 cm
Pakke 2 Brekke	20 cm
Pakke 2 Lengde	30 cm
Pakke 2 Vekt	265 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Brekke	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	5,374 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------