



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Kabelklemme
Additional information	Umontert
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	Sett á 10

Komplementær

Interface	GST 18i3 han (3 poler)
Rating	16 A - 250 V
Product material	PA (polyamide)
Tilkoblinger	Skrutilkopling
Suitable for	0,75...2,5 Mm ² , 6,5...10,5 mm, fin strandet 0,75...2,5 mm ² , 6,5...10,5 mm, stiv
Lengde	70 mm
Høyde	13 mm
Bredde	28 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,300 cm
Pakke 1 Brekke	2,800 cm
Pakke 1 Vekt	7,000 cm
Package 1 Weight	18 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	16,700 cm
Pakke 2 Brekke	18,800 cm
Pakke 2 Lengde	34,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,178 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Brekke	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,409 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------