



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Forlengelseskabel
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	8 stk.

Komplementær

Type kabel	H05Z1A7Z1-F
Interface	GST 15i5 hun/han
Antall faser i nettverket	3 faser
Rating	16 A - 250/400 V
Antall poler	5
Product material	PA (polyamide)
Kabeltvernsnitt	2,5 mm ²
Kabelens ytre diameter	12,3 mm
Kabellengde	5 m
Høyde	15 mm
Bredde	33 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Brannhemmende
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	29 cm
Pakke 1 Vekt	38,5 cm
Package 1 Weight	1,196 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	20 cm
Pakke 2 Bredde	29 cm
Pakke 2 Lengde	38,5 cm
Pakke 2 Vekt	5,984 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm

Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	80,308 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------