



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Nettkabelen
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	5 stk.

Komplementær

Type kabel	S05Z1A7Z1-F3G1.5
Interface	GST 15i5 hun/fri ende
Antall faser i nettverket	3 faser
Rating	16 A - 250 V
Antall poler	5
Product material	PA (polyamide)
Kabeltverrsnitt	2,5 mm ²
Kabelens ytre diameter	12,3 mm
Kabellengde	10 m
Høyde	15 mm
Bredde	33 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Brannhemmende
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	28 cm
Pakke 1 Vekt	38 cm
Package 1 Weight	2,306 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------