



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Vegg-/takramme
Colour	Polarhvit (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	75 x 55 mm
Festemetode	Klipses på
Product material	PC/ABS
Lengde	22 mm
Høyde	130 mm
Bredde	82 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Vekt	13,2 cm
Package 1 Weight	30 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,692 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------