



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	12 m

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	95 x 55 mm
Romoppdeling	Et kammer
Montasjeplassering	Internal
Festemetode	Med skruer
Frontåpning	45 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	95 mm
Bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	2
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	200,0 cm
Package 1 Weight	2,01 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	12,5 cm
Pakke 2 Bredde	28,5 cm

Pakke 2 Lengde	204,0 cm
Pakke 2 Vekt	12,31 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	64,0 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Lengde	210,0 cm
Pakke 3 Vekt	217,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------