



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Endestykke
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Sett á 2

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Festemetode	Klipses på Skrue
Product material	PC/ABS Lakkert
Lengde	21 mm
Høyde	144 mm
Bredde	56 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	5,600 cm
Pakke 1 Vekt	14,400 cm
Package 1 Weight	41,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	17,500 cm
Pakke 2 Bredde	2,500 cm
Pakke 2 Lengde	20,000 cm
Pakke 2 Vekt	82,000 g
Enhetstype pakke 3	S01

Antall enheter i pakke 3	10
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	657,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------