



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Vegg-/takramme
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Sett å 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Festemethode	Klipes på
Product material	PC/ABS Lakkert
Lengde	22 mm
Høyde	195 mm
Bredde	82 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,2 cm
Pakke 1 Vekt	2,2 cm
Package 1 Weight	41 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	29,9 cm
Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	2,701 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	45 cm

Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	33,608 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------