



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Skjøtedeksle
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Sett á 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Festemetode	Klipses på
Product material	PC/ABS Lakkert
Lengde	100 mm
Høyde	145 mm
Bredde	57 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,5 cm
Pakke 1 Bredde	5,7 cm
Pakke 1 Vekt	2,4 cm
Package 1 Weight	45 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	29,9 cm
Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	3,856 kg
Enhetstype pakke 3	PAL

Antall enheter i pakke 3	600
Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	42,848 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------