



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Kanal Stav Stender
Produkt eller type komponent	Frontdeksel

Komplementær

Type av installasjonsstav	En-sidet To-sidet
Type av installasjonsstender	En-sidet To-sidet
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	24 m
Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
Pole / post overflate	Anodisert
Pol fikse modus	Spennings montert Frittstående
Festemetode	Klipses på
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	2000 mm
Høyde	45 mm
Bredde	16 mm
Marked	Bolig Komersielle bygninger

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	1,6 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	160 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------