



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Product type	Joint cover piece for front cover
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Sett á 5

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	165 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm
Festemetode	Klipses på
Product material	PC/ABS
Lengde	23 mm
Høyde	47 mm
Bredde	20 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,7 cm
Pakke 1 Bredde	2,0 cm
Pakke 1 Vekt	2,3 cm
Package 1 Weight	4,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,0 cm
Pakke 2 Bredde	6,0 cm
Pakke 2 Lengde	12,0 cm

Pakke 2 Vekt	40,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	90
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	908,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------