



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Serviceboks Stav Stender Kanal
Produkt eller type komponent	Jording enhet

Komplementær

Type av installasjonsstav	To-sidet En-sidet
Type av installasjonsstender	To-sidet En-sidet
Type boks	Service box kit
Enhetens utseende	Tom
Fargetone	Grønn Gul
Antall pr. sett	Sett á 10
Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	155 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm
Kompatibilitet	Altira ledningsnett enhet Unica ledningsnett enhet
Pole / post overflate	Pulverlakkert Anodisert
Pol fikse modus	Spenning montert Frittstående
Materiale	Aluminium
Lengde	300 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	300,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,000 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	300
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	39,800 cm
Pakke 2 Lengde	29,900 cm
Pakke 2 Vekt	5,080 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	7200
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	136,920 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------