



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Product type	Skjøtedeksle
Trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Trunking dimension	18 x 20 mm
Festemethode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Quantity per package	Sett á 10
Operating temperature	-15...60 °C
Lengde	19 mm
Høyde	22 mm
Bredde	22 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK06

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 cm
Pakke 1 Bredde	1,9 cm
Pakke 1 Vekt	2,2 cm
Package 1 Weight	2,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------