



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stender
Product type	Post
Type av installasjonsstender	To-sidet
Pole / post overflate	Anodisert

Komplementær

Colour	Natural
Festemetode	Skruemontert
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Anodisert
Quantity package 1 / unit	Sett á 1
Høyde	700 mm
Bredde	116 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 cm
Pakke 1 Bredde	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	74,5 cm
Package 1 Weight	2,9 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	67,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	91,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------