



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stender
Product type	Post
Enhetens utseende	Tom
Type av installasjonsstender	To-sidet
Pole / post overflate	Pulverlakkert

Komplementær

Colour	Polarhvit (RAL 9003)
Festemetode	Skruemontert
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium Pulverlakkert
Quantity package 1 / unit	Sett á 1
Høyde	90 mm
Bredde	116 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	70,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,6 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	2,73 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	1
Pakke 2 Høyde	13,1 cm
Pakke 2 Bredde	16,1 cm
Pakke 2 Lengde	72,9 cm
Pakke 2 Vekt	3,152 kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	28
Pakke 3 Høyde	67,4 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm

Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	108,256 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------