



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Stav
Produkt eller type komponent	Fot

Komplementær

Type av installasjonsstav	En-sidet To-sidet
Fargetone	Grå (RAL 9007)
Antall pr. sett	Sett á 1
Pole / post overflate	Anodisert Pulverlakkert
Pol fikse modus	Frittstående
Festemetode	Fritstående
Materiale	Støpejern Lakkert
Høyde	29 mm
Diameter	317 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,9 cm
Pakke 1 Bredde	31,7 cm
Pakke 1 Vekt	31,7 cm
Package 1 Weight	10,75 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	62
Pakke 2 Høyde	80 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	681,724 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------