

Kabelrennefeste, brukes til å koble fleksibel slange til kabelrenner. Griper rundt kabelrennen. Materiale: Stål, pulverlakkert hvit RAL 9010.



## Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Installasjonssystem          | Serviceboks<br>Stav |
| Produkt eller type komponent | Takfeste            |

## Komplementær

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type av installasjonsstav | To-sidet<br>To installasjonsbokser<br>En installasjonsboks<br>En-sidet |
| Type boks                 | Service box kit                                                        |
| Enhetens utseende         | Tom                                                                    |
| Fargetone                 | Hvit ( RAL 9010)                                                       |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                               |
| Kompatibilitet            | Altira ledningsnett enhet<br>Unica ledningsnett enhet                  |
| Pole / post overflate     | Anodisert<br>Pulverlakkert                                             |
| Pol fikse modus           | Frittstående                                                           |
| Festemetode               | Med skruer                                                             |
| Materiale                 | Stål pulverlakkert                                                     |
| Lengde                    | 70 mm                                                                  |
| Høyde                     | 100 mm                                                                 |
| Bredde                    | 15 mm                                                                  |
| Marked                    | Komersielle bygninger<br>Bolig                                         |

## Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP30        |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 3,8 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,1 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 11,0 cm |
| Package 1 Weight         | 147,0 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03     |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Antall enheter i pakke 2 | 50       |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 7,837 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | EE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|