



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Stav Stender
Produkt eller type komponent	Kabel mater

Komplementær

Type av installasjonsstav	En installasjonsboks To installasjonsbokser To-sidet En-sidet
Type av installasjonsstender	En-sidet To-sidet
Fargetone	Grå (RAL 7030)
Antall pr. sett	Sett á 10
Pole / post overflate	Pulverlakkert Anodisert
Pol fikse modus	Spenning montert
Festemethode	Klipset på
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	120 mm
Høyde	20 mm
Bredde	120 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,970 cm
Pakke 1 Bredde	12,000 cm
Pakke 1 Vekt	12,000 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	1,900 cm
Pakke 2 Bredde	12,000 cm

Pakke 2 Lengde	12,000 cm
Pakke 2 Vekt	374,000 g
Enhetstype pakke 3	BB2
Antall enheter i pakke 3	10
Pakke 3 Høyde	1,900 cm
Pakke 3 Bredde	12,000 cm
Pakke 3 Lengde	12,000 cm
Pakke 3 Vekt	374,000 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------