



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman Glands
Product type	Kabelgjennomføring
Colour	Grå (RAL 7035)
Quantity per package	Sett á 5

Komplementær

Materiale	PA6
ISO gjenger	M40
Kabelens ytre diameter	19...28 mm

Miljø

IP-Class	IP68
Operating temperature	-30...80 °C permanent -30...150 °C periodisk

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	5,3 cm
Package 1 Weight	58 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	16 cm
Pakke 2 Bredde	16 cm
Pakke 2 Lengde	17 cm
Pakke 2 Vekt	340 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	37 cm
Pakke 3 Bredde	37 cm
Pakke 3 Lengde	56 cm
Pakke 3 Vekt	12,2 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------