



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Series K
Produkt eller type komponent	Kambryter betjeningshode
Type komponent	KAA
Kompatibilitet	Frontmonterte kroppar 12 og 20 A av Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	With bezel Ø 29 mm, plast med metallutførelse
Type arm/stempel	Sort grep, lengde = 35 mm
Dreihåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med mat black skilt

Komplementær

Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	29 mm
Høyde	38 mm
Dybde	77 mm
Lengde	35 mm
Vekt	0,042 kg
Kompatibilitetskode	KAA

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
IP-grad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	47,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,165 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------