



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Series K
Produkt eller type komponent	Kambryter betjeningshode
Type komponent	KAX
Kompatibilitet	Frontmonterte kropper 12 og 20 A av Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	With bezel Ø 28.5 mm, Metall
Type arm/stempel	Sort standard handle
Dreihåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med mat black skilt

Komplementær

Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	25 mm
Vekt	0,04 kg
Kompatibilitetskode	KAX

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
IP-grad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	3,0 cm
Package 1 Weight	36,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,394 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------