



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Series K
Produkt eller type komponent	Kambryter betjeningshode
Type komponent	KAX
Kompatibilitet	Frontmonterte kropper 12 og 20 A av Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	With bezel Ø 28.5 mm, Metall
Type arm/stempel	Nøkkel key 455
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med mat black skilt
Brytervinkel	60 °

Komplementær

Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	21 mm
Vekt	0,065 kg
Kompatibilitetskode	KAX

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
IP-grad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 cm
Pakke 1 Bredde	2,8 cm
Pakke 1 Vekt	6,2 cm
Package 1 Weight	68,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,228 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------