



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	KCF2
Produkt eller type komponent	Dreiehåndtak
Produktkompatibilitet	V3 V4
Farge på grep	Rød

Komplementær

Farge på frontplate til grep	Gul
Dreiehåndtaket låste	1 til 3 hengelåser 4...8 mm
Merking	0 - 1
Festemetode	Med 4 skruer
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Høyde	60 mm
Bredde	60 mm
Vekt	0,07 kg

Miljø

IP-grad	IP65
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,854 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	43,755 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------