



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Kortnavn utstyr	KNA
Kompatibilitet	Canalis KNA busbar trunking 100 A
Produkt eller type komponent	Feed unit
Conductors material	Aluminium
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A
[Ue] merkespenning	230...500 V
Antall kretser	1
Polaritet	3L + N + PE L + N + PE
Type vern	Uten vern
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Sentral
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 35 mm² Fleksibel Kabelsko for 35 mm² Stiv
Bredde	685 mm
Dybde	112 mm
Høyde	127 mm
Vekt	2,94 kg
Standarder	IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,200 cm
Pakke 1 Bredde	12,700 cm
Pakke 1 Vekt	68,500 cm
Package 1 Weight	3,140 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	62,000 cm
Pakke 2 Lengde	92,000 cm
Pakke 2 Vekt	47,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------