



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: modulær sikring
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Inkludert utstyr	5 strømbryter må bestilles separat blindplate
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig vern
[Uimp] nominell impulsspenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V avhengig vern 500 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Ferdig koblet - ISO32 - kabel : 6 mm² Fleksibel Ferdig koblet - ISO32 - kabel : 10 mm² Stiv
Door/cover opening side	Front
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm avstand	5
Bredde	135 mm
Dybde	95 mm
Høyde	165 mm
Vekt	0,6 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,600 cm
Pakke 1 Bredde	16,600 cm
Pakke 1 Vekt	13,600 cm
Package 1 Weight	668,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	144

Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	113,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------