



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A på 35 °C
Uttaksenhet socket beskrivelse	Fritt valg
Uttaksenheten andre socket beskrivelse	Fritt valg
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Tilgjengelig utstyr	Blindplate
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A Stikkontakter
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig vern
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V avhengig vern 500 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Number of 18mm modules	8
Bredde	434 mm
Dybde	95 mm
Høyde	165 mm
Vekt	2,7 kg

Miljø

Jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - kapslet strømskinne IT - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak IT - enhet for uttak
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,600 cm
Pakke 1 Bredde	16,600 cm
Pakke 1 Vekt	43,500 cm
Package 1 Weight	1,300 kg

Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	46
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	86,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------