



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Kortnavn utstyr	KSA
Kompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Produktserie	Classic Rising main
Produkt eller type komponent	Feed unit
Conductors material	Aluminium
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[Ue] merkespenning	230...690 V
Antall kretser	1
Polaritet	3L + N + PE
Type vern	Uten vern
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Høyre Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Materiale kropp	Metall
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 240 mm ² Fleksibel Kabelsko for 240 mm ² Stiv
Bredde	501 mm
Dybde	173,5 mm
Høyde	308 mm
Vekt	8 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,000 cm
Pakke 1 Bredde	32,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,600 cm
Package 1 Weight	9,900 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	6

Pakke 2 Høyde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	67,900 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------