



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Kortnavn utstyr	KSA
Produktserie	Classic
Produkt eller type komponent	Albu/vinkel
Strømskinnebeskrivelse	Standard
Kompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Applikasjon	Endre retning
Conductors material	Aluminium
Polaritet	3L + N + PE
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A på 35 °C
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Driftsvinkel	90 °
Retningsendring typen	Retting 1: på kantene til oppover -
Farge	Hvit (RAL 9001)
Dimensjonstype	Fix

Komplementær

Lengde	290 Mm A 290 mm B
Bredde	113 mm
Høyde	146 mm
Vekt	10,5 kg
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Monteringsmetode	Med skruer
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
-----------------------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,000 cm
Pakke 1 Bredde	39,000 cm
Pakke 1 Vekt	46,000 cm
Package 1 Weight	12,940 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	75,000 cm

Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	88,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------