



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KS kapslet strømskinne Canalis KT kapslet strømskinne
Produktserie	Classic
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 35 °C
Beskyttelsestype	Strømbryter: Compact NSX250
Inkludert utstyr	Strømbryter må bestilles separat
Monteringsmetode	Plate with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	400V avhengig vern 500 V avhengig vern
[Uimp] nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V avhengig vern 500 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Manuellt betjent
Elektrisk tilkobling	Crimp lug - ISO40 - kabel : 150 mm² Fleksibel Crimp lug - ISO40 - kabel : 150 mm² Stiv
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	By rotary operating handle
Antall åpninger	1 åpning for FL21 gland plate
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Metall
Bredde	500 mm
Dybde	300 mm
Depth (door open)	726.5 mm
Høyde	400 mm
Vekt	12,5 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	34,0 cm
Pakke 1 Bredde	45,0 cm
Pakke 1 Vekt	55,0 cm
Package 1 Weight	13,666 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	79,4 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	66,664 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------