



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktnavn                  | TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt blokk                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kortnavn utstyr              | LA1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompatibel med               | TeSys D CAD[RETURN]TeSys D<br>LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F<br>CR1F[RETURN]TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys<br>Deca LC1D                                                                                                                                        |
| Montasjeplassering           | Front                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontakttype                  | 2 NO (forseglet) + 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contacts operation           | Momentan                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] merkespenning           | 125 V AC for protected contact<br>30 V DC for protected contact<br>690 V AC for non-protected contact                                                                                                                                                                |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 0,1 A for protected contact                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] isolasjonsspenning      | 250 V - for protected contact i samsvar med IEC 60947-5-1<br>690 V - for non-protected contact i samsvar med IEC 60947-5-1<br>600 V - for non-protected contact i samsvar med UL 60947-5-1<br>600 V - for non-protected contact i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 10 A (at 40 °C) for non-protected contact                                                                                                                                                                                                                            |
| Standarder                   | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5                                                                                                                                                                                           |
| Produktsertifikater          | CB[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]VDE[RETURN]TÜV[RETURN]CEC[RETURN]Eurasian Conformity                                                                                                                                                            |

### Komplementær

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsestype      | GG sikring 10 A for non-protected contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mekanisk levetid      | 5 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Minimum brytestrøm    | 1 MA for protected contact<br>5 mA for non-protected contact                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum brytespenning | 5 V for protected contact<br>17 V for non-protected contact                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Isolasjonsmotstand    | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer    | Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Stiv<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Stiv |
| Tiltrekningsmoment    | 1,7 N.M - med skrutrekker flate Ø 6 mm<br>1,7 N.M - med skrutrekker Philips No 2<br>1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                          |
| Høyde                 | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bredde                | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dybde                 | 39 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Miljøegenskaper                  | Harsh environment            |
| IP-grad                          | IP2x conforming to IEC 60529 |
| Overflatebeskyttelse             | TH i samsvar med IEC 60068   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 4,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 4,8 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 5,2 cm  |
| Package 1 Weight         | 63,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Høyde            | 5,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 8,5 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 26,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 637,0 g |
| Enhetstype pakke 3       | S02     |
| Antall enheter i pakke 3 | 80      |
| Pakke 3 Høyde            | 15,0 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,0 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,0 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 5,52 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|